


E11627



Distribuitoare V


T SPLITTER M12/2XUS



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	3
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	39,7
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Accesorii		
Articole livrate		Capace de protecție: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Racord



Conector: 1 x M12; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată