

E11640




Cablu de conectare

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT058

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68; IP 69K

Date mecanice

Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Cablu de conectare

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

