




Cablu de conectare

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT061
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare


VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

