


## Cablu cu conector tata

ASTGH040VAS0010E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

## Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Protectie

IP 68; IP 69K

## Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

**Cablu cu conector tata**

ASTGH040VAS0010E04

**Conectare electrică**Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )**Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

**Racord**

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =                   Culorile conecticii :  
BN =                   negru  
BU =                   maro  
WH =                   albastru  
                          alb