


E11651



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVDAA031PLS0005H03



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)
Curent total Max.	[A]	5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	256,3
Dimensiuni	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiale		PP; FKM
Material turnat		PP / FPM
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E11651



Cablu prelungitor cu stecher tip valva


AVDAA031PLS0005H03

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PP / FPM



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
GN/YE = verde/galben