




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVSAC031PLS0005H03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune	da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	21,5 x 18 x 32
Materiale	PP; FKM
Material turnat	PP / FPM
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E11655



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVSAC031PLS0005H03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: PP / FPM; Blocare: alama, nichelată



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
GN/YE = verde/galben