


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0005H03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11656



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0005H03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN =	albastru
YE =	verde
	galben