



Conector demontabil mama

SDOGH040MSSFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 45 AC / < 70 DC
Curent total Max. [A]	4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Protectie	IP 68

Date mecanice

Greutate [g]	28,8
Dimensiuni [mm]	18 x 18 x 46
Materiale	PA
Material turnat	PA
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E11657



Conector demontabil mama

SDOGH040MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

