




Cablu vrac

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen; Adecvat portcablu

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...90

Date mecanice

Greutate

[g]

1612

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 50 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP