



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSN0002A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Aplicatie	zona Ex 1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 15 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Observații	Atunci cand utilizati prize in zone periculoase (ATEX) exista cerinte speciale privind cablarea. Cerintele din reglementarile de instalare aplicabile trebuie respectate in mod absolut de catre utilizator pe propria raspundere.
Unitate de ambalare	1 buc.

E11693



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSN0002A04

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR / PVC, albastru, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
GY =	maro
WH =	gri
	alb