


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSN0005A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Aplicatie

zona Ex 1

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 15 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Observații

Atunci cand utilizati prize in zone periculoase (ATEX) exista cerinte speciale privind cablarea.

Cerintele din reglementarile de instalare aplicabile trebuie respectate in mod absolut de catre utilizator pe propria raspundere.

Unitate de ambalare

1 buc.

E11694



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040MSN0005A04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR / PVC, albastru, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
GY =	maro
WH =	gri
	alb