




Distribuitoare V

Y-splitter/STM12/2xUS



Aplicație		
Execuție		pentru senzori de presiune PNI
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	3
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	38
Materiale		PUR
Observații		
Observații		orientare conectori A/B verticali (pentru un senzor vertical)
Unitate de ambalare		1 buc.

Distribuitoare V

Y-splitter/STM12/2xUS

Conectare electrică

Racord

