


E11697



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAO140MSS0005B11



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	421,5
Dimensiuni	[mm]	45 x 20 x 49
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAO140MSS0005B11

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M16, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	neocupat
U:	neocupat
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben
RD =	roșu