


Cablu cu conector tata

ASTGF030MSS0,28H03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Protecție	IP 68

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Observații	Cablu: 60 mm fără manta și 3 mm desizolat și zincat
Unitate de ambalare	1 buc.

E11698



Cablu cu conector tata

ASTGF030MSS0,28H03

Conectare electrică

Cablu: 0,28 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru