


E11714



Conector demontabil mama

SDOAH050MSSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	30,9
Dimensiuni	[mm]	35 x 20 x 30
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E11714



Conector demontabil mama

SDOAH050MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

