


Mufa tata demontabila

SSTGH050VASFPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11859

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 125 AC/DC

Curent total Max.

[A]

4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...85

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

20 x 20 x 52

Materiale

PA

Material turnat

PA

Material piuliță

inox (1.4571/316Ti)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11716



Mufa tata demontabila


SSTGH050VASFPKG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord

