




Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC001
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		II
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protecție		IP 67



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	28 x 60 x 118
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Numarul de porturi splitter box		4
Tip conector		M12


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M23; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



E11719



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

