




Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0005H07

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC021
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		II
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protecție		IP 67



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0005H07

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Numarul de porturi splitter box	8
Tip conector	M12

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm





Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0005H07

Racord

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben