


# E11724



## Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0010H07

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Aplicatie                        |      |                                             |
|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Caracteristici speciale          |      | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
| Fără silicon                     |      | da                                          |
| Date electrice                   |      |                                             |
| Tensiune de lucru                | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                           |
| Clasa de protectie               |      | II                                          |
| Curent total Max. pe modul/ slot | [A]  | 4                                           |
| Curent total Max.                | [A]  | 12                                          |
| Condițiile mediului              |      |                                             |
| Temperatură de ambianță          | [°C] | -15...80                                    |
| Protectie                        |      | IP 67                                       |
| Date mecanice                    |      |                                             |
| Materiale                        |      | TPU                                         |
| Material turnat                  |      | TPU                                         |

# E11724



## Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0010H07

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Numarul de porturi splitter box | 8   |
| Tip conector                    | M12 |

### Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



### Racord

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...8) |
| BU    | 3 (1...8) |
| GN/YE | 5 (1...8) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |
| BK    | 4 (7)     |
| VT    | 4 (8)     |

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GN = | verde                 |
| GY = | gri                   |
| PK = | roz                   |
| RD = | roșu                  |
| VT = | violet                |
| WH = | alb                   |
| YE = | galben                |