

E11726




Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0005H11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC014

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-15...80

Protecție

IP 67



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0005H11

Date mecanice	
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Numarul de porturi splitter box	4
Tip conector	M12

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Conectare electrică - gaura	
Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm	



Racord

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben