

# E11728




## Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC003

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



### Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

### Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

II

Curent total Max. pe modul/  
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

10

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-15...80

Protecție

IP 67



Insula de conexiuni


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

| Date mecanice                   |      |               |
|---------------------------------|------|---------------|
| Dimensiuni                      | [mm] | 28 x 60 x 118 |
| Materiale                       |      | TPU           |
| Material turnat                 |      | TPU           |
| Numarul de porturi splitter box |      | 4             |
| Tip conector                    |      | M12           |

| Observații          |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M23; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| + | 19 | 1 (1...4) |
| - | 6  | 3 (1...4) |
| ⏏ | 12 | 5 (1...4) |
|   | 15 | 4 (1)     |
|   | 7  | 2 (1)     |
|   | 5  | 4 (2)     |
|   | 4  | 2 (2)     |
|   | 16 | 4 (3)     |
|   | 8  | 2 (3)     |
|   | 3  | 4 (4)     |
|   | 14 | 2 (4)     |

# E11728



## Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

### Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

