


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon	da

Date elettrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU

E11730



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H11

Numarul de porturi splitter box	6
Tip conector	M12

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm





Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H11

Racord

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben