

E11734




Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC011
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protectie		IP 67



Insula de conexiuni


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	28 x 60 x 152
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M23; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

