


E11737



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK120MSS0010H12



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 63 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

1388,5

Dimensiuni

[mm]

26 x 26 x 85

Materiale

PUR negru

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Moment de strângere

[Nm]

2

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGK120MSS0010H12

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben