


E11739



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK120MSS0005H12



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 63 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	748,5
Dimensiuni	[mm]	51 x 26 x 70
Materiale		PUR negru
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Moment de strângere	[Nm]	2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAK120MSS0005H12

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben