

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK190MSS0015H19



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 63 AC/DC

Curent total Max.

[A]

8

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

3140,5

Dimensiuni

[mm]

26 x 26 x 85

Materiale

PUR negru

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Moment de strângere

[Nm]

2

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGK190MSS0015H19

Conectare electrică

Cablu: 15 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată





Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK190MSS0015H19

Racord

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben