


E11746



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK190MSS0010H19



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen; Adecvat portcablu
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 63 AC/DC
Curent total Max.	[A]	8
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	2239
Dimensiuni	[mm]	51 x 26 x 70
Materiale		PUR negru
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Moment de strângere	[Nm]	2
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 2 m/s
	Ciclii îndoire	> 500000
	Deformare la torsiune	± 30 °/m
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E11746



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAK190MSS0010H19

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată





Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK190MSS0010H19

Racord

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben