




Cablu de conexiune in Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC431

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	111,5
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		Material plastic
Numarul de porturi splitter box		2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conexiune in Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: Material plastic; Contacte: aurit



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

