


Cablul de conexiune in Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

0,173

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Material de etansare

Material plastic

Numarul de porturi splitter box

2

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conexiune in Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: Material plastic; Contacte: aurit



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

