



E11774



Conector demontabil mama

SDOGH050MSSFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	29,9
Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 46
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E11774



Conector demontabil mama


SDOGH050MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

