


Cablul de conectare

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT063

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Protectie

IP 68; IP 69K

Date mecanice

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

