



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0005H08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------	-----	-------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 68
-----------	--	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	313,7
----------	-----	-------

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Materiale		PUR
-----------	--	-----

Material turnat		PUR
-----------------	--	-----

Material piuliță		alama, nichelată
------------------	--	------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E11807



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH080MSS0005H08

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Culori conform DIN
EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
PK =	roz
OG =	portocaliu
VT =	violet
WH =	alb