



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSN0050A05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Aplicatie	zona Ex 1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67
Clasificare de siguranta	
Capacitanta interna Max. [nF]	3,8
Inductanta interna Max. [μH]	29,5
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Observații	Atunci cand utilizati prize in zone periculoase (ATEX) exista cerinte speciale privind cablarea. Cerintele din reglementarile de instalare aplicabile trebuie respectate in mod absolut de catre utilizator pe propria raspundere.
Unitate de ambalare	1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSN0050A05

Conectare electrică

Cablu: 50 m, PUR / PVC, albastru, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb