




Insula de conexiuni

ProcessLine SB V4A 25m



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	6
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-5...70



Insula de conexiuni

ProcessLine SB V4A 25m

Protecție	IP 69K; (pentru a asigura gradul de protecție, prizele nefolosite trebuie să fie acoperite cu capacele de protecție furnizate.; Moment de strângere: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
-----------	---

Teste / certificări

MTTF	[ani]	2487
------	-------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	5376
Dimensiuni	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiale	surub filetat: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Inel: EPDM; Capac acoperire: PP	
Material turnat	Oțel inox	
Numarul de porturi splitter box	8	
Tip conector	M12	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	16 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	Capace de protecție: M12
------------------	--------------------------

Observații


Observații	Alimentare externă cu tensiune conform PELV
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 25 m, PUR / PVC, negru, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Conectare electrică - gaura


Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Insula de conexiuni

ProcessLine SB V4A 25m

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben

E11847

Insula de conexiuni

ProcessLine SB V4A 25m

