


E11863



Conector demontabil mama

SDOAH042VASFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	26,4
Dimensiuni	[mm]	38 x 20 x 36
Materiale		PBT; PA transparent
Material turnat		PBT / PA, transparent
Material piuliță		Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama

SDOAH042VASFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA, transparent; Blocare: Oțel inox; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Racord

