


# E11898



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S



### Aplicatie

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Execuție  | cablu Ethernet, D-codat             |
| Aplicatie | Cablu Patch încrucișat; Cablu Patch |

### Condițiile mediului

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...70                             |
| Protecție                    | IP 67; IP 42; (M12 mufa /mufa RJ45 ) |

### Date mecanice

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Greutate [g]     | 163,5                               |
| Materiale        | PUR / PC                            |
| Material turnat  | PUR / PC                            |
| Material piuliță | Zinc turnat sub presiune, nichelată |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică - mufa M12

Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



# E11898




## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC

