




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0020H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Aplicatie                       |                  |                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale         |                  | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite                                                                                |
| Fără silicon                    |                  | da                                                                                                                         |
| Date electrice                  |                  |                                                                                                                            |
| Tensiune de lucru               | [V]              | < 250 AC / < 300 DC                                                                                                        |
| Curent total Max.               | [A]              | 4                                                                                                                          |
| Condițiile mediului             |                  |                                                                                                                            |
| Temperatură de ambianță         | [°C]             | -40...90                                                                                                                   |
| Protectie                       |                  | IP 67; IP 68; IP 69K                                                                                                       |
| Teste / certificari             |                  |                                                                                                                            |
| Rezistenta la vibratii          | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C                                                                                       |
|                                 |                  | 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe                                                                |
| Rezistență la șoc               | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms jumătate sinus; 6 #ocuri fiecare în fiecare direc#ie de-a lungul celor trei axe de coordonate / -40 °C / 85 °C |
| Rezistenta la socuri repetate   | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate / -20 °C / 50 °C                      |
| Schimbari rapide de temperatura | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s                                                                              |
| Test pulverizare solutie salina | EN 60068-2-52 Kb | 50 cicluri                                                                                                                 |
|                                 |                  | nivel severitate 5 (4 cilcuri test)                                                                                        |
| Date mecanice                   |                  |                                                                                                                            |
| Dimensiuni                      | [mm]             | 15 x 15 x 43                                                                                                               |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0020H04

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiale        | TPU              |
| Material turnat  | TPU              |
| Material piuliță | alama, nichelată |

### Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică


Cablu: 20 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
| BK = | Culorile conecticii : |
| BN = | negru                 |
| BU = | maro                  |
| WH = | albastru              |
|      | alb                   |