




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0002H08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 30 AC / < 36 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate [g]

135,9

Dimensiuni [mm]

15 x 15 x 43

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11950



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH080MSS0002H08

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Culori conform DIN
EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
PK =	roz
OG =	portocaliu
VT =	violet
WH =	alb