


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0002C05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC547

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protecție

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

104,4

Dimensiuni

[mm]

28 x 15 x 38

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0002C05

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 5 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,0...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb