


Cablu de conectare

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...30 DC

Clasa de protectie

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E11003




Cablu de conectare

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen; rețea de raze; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

