




## Cablul de conectare

VVSAB041--S0005I03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

## Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

&lt; 24 AC/DC

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

## Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

## Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



## Cablu de conectare

VVSAB041--S0005I03STGH030MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen; rețea de raze; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

