




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK120MSS0014B12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 65

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	51 x 26 x 58
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 14 m, PUR, negru, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată



E11016



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAK120MSS0014B12

Racord