


E11018



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0010H11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

12

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-15...80


Protectie

IP 67



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0010H11


Date mecanice		
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Numarul de porturi splitter box	4	
Tip conector	M12	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru; 8 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0010H11

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben