


E11020



Insula de conexiuni

ZDO6H05DMSS0010H15

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

12

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-15...80


Protectie

IP 67



Insula de conexiuni

ZDO6H05DMSS0010H15


Date mecanice		
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Numarul de porturi splitter box	6	
Tip conector	M12	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	12 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen; 12 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO6H05DMSS0010H15

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN =	albastru
GY =	verde
PK =	gri
RD =	roz
WH =	roșu
YE =	alb
	galben