




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

AVDAA031--S0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Șurub
	Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu prelungitor cu stecher tip valva


AVDAA031--S0005A03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PUR



Racord



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

GN/YE = verde/galben