


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGA040VAS0010E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 42

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11025



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGA040VAS0010E04

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb