


Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	8
------------------------	-------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
-------------------------	------	----------

Date mecanice

Greutate	[g]	83,7
Dimensiuni	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Desemnarea firului		G 1 1/2
Materiale		Adaptor: POM
Conectare senzor		Adaptor cleme Ø 34 mm
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1 1/2 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------