


## Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-Inel 44 x 2 mm

## Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 8

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...110

## Date mecanice

Greutate [g] 114,6

Dimensiuni [mm] G 1 1/2 / L = 65

Desemnarea firului G 1 1/2

Materiale Adaptor: PVDF; Garnitura: EPDM

Conectare senzor conectare pe filet M30 x 1,5 Filet interior

Conectarea la proces conectare pe filet G 1 1/2 filet exterior

## Observații

Unitate de ambalare 1 buc.