

Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-Inel 44 x 2 mm

Aplicatie

Temperatura mediului	[°C]	-25...100
Temperatura medie pe termen scurt	[°C]	-25...110
Rezistență la presiune	[bar]	8

Date mecanice

Greutate	[g]	79,2
Dimensiuni	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Desemnarea firului		G 1 1/4
Materiale		Adaptor: POM; Garnitura: EPDM
Conectare senzor		conectare pe filet M30 x 1,5 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1 1/4 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------