


E11043



Conector demontabil mama

SDOAL070PLSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...100
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	43,7
Dimensiuni	[mm]	59 x 29 x 38,5
Materiale		PBT
Material turnat		PBT
Material piuliță		PA
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama

SDOAL070PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Rd24, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PA; Contacte: aurit



Racord

